

**PRODUKTSORTIMENT:** PASSERKONTROLL  
**PRODUKTNAMN:** Platskodade referenser  
**MODELL(ER):** Olika **KATEGORI:** UTFASNING  
**KONTAKT:** Lokal teknisk support **DATUM:** 2019-03-14

I ett försök att effektivisera Vanderbilts passerkortsportfölj, kommer vi att sluta med våra platskodade referenser den **31 mars 2019**.

| Artikelnummer  | Beteckning                      | Artikelnummer   | Ersättare                                     |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| HID_ISO_PROX   | EMxC1 HID 125kHz ISO-kort       | HID_ISO_PROX-B  | EMxC2 HID 125kHz ISO, progr. (Klocka&Data)    |
|                |                                 | HID_ISO_PROX-BP | EMxCP HID 125kHz ISO, <u>progr.</u> (Wiegand) |
| ACT_125_ISO_SC | EM10C2 ACT 125kHz ISO, plats c. | HID_ISO_PROX-B  | EMxC2 HID 125kHz ISO, progr. (Klocka&Data)    |
|                |                                 | HID_ISO_PROX-BP | EMxCP HID 125kHz ISO, progr. (Wiegand)        |
| HID_FOB        | EMxT1 HID 125kHz Bricka         | HID_FOB-B       | EMxT2 HID 125kHz Tag, progr. (Klocka&Data)    |
|                |                                 | HID_FOB-BP      | EMxTP HID 125kHz Tag, progr. (Wiegand)        |
| ACT_125_FOB_SC | EM10T2 ACT 125kHz Tag, plats c. | HID_FOB-B       | EMxT2 HID 125kHz Tag, progr. (Klocka&Data)    |
|                |                                 | HID_FOB-BP      | EMxTP HID 125kHz Tag, progr. (Wiegand)        |
| HID_DUO_PROX   | EMxC5 HID 125kHz + Magnetremsa  | HID_DUO_PROX-B  | EMxC6 HID 125kHz+Mag progr. (Klocka&Data)     |

|                |                                   |                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| HID_PROX_11    | EMxC3 HID 125kHz ISO-11           | HID_PROX_11-B  | EMxC4 HID 125kHz ISO-11, progr.<br>(Klocka&Data)          |
|                |                                   | HID_PROX_11-BP | EMxCP11 HID 125kHz ISO-11, progr.<br>(Wiegand)            |
| HID_PROX_TAG   | EMxT3 HID 125kHz Micro-bricka     | HID_PROXTAG-B  | EMxT4 HID 125kHz Micro-bricka,<br>progr.<br>(Klocka&Data) |
| ACT_CARD       | MG10C1 ACT HiCo<br>Magnetremsa    | ACT_CARD-B     | MG10C2 ACT HiCo Magnetremsa,<br>progr.<br>(Klocka&Data)   |
| ACT_CARD_BLANK | MG10C3 BLANK HiCo<br>Magnetremsa  |                |                                                           |
| BLANK_CARD     | ACT-BL Tom icke-magnetiskt        | BLANK_CARD-B   | MG10C4 BLANK HiCo Mag-rems.<br>Kort (Klocka&Data)         |
| HID_MF_1431    | MFxC1 HID MIFARE +<br>Magnetremsa | HID_MF_1431-BP | HID Prox Kort med 1K Mifare & Mag<br>(Wiegand)            |

Kunderna kan använda ACT Enterprise-konverteringsverktyget för att migrera ett befintligt platskodat system till ett ett-till-ett-kortsystem. Se steg-för-steg-guiden i bilagan till detta meddelande för mer information. Tveka inte att kontakta Vanderbilts tekniska supportteam om ni har några frågor.