

**PRODUKTSORTIMENT:** ACCESS

**PRODUKTNAMN:** HF500-Cotag läsare

**MODELL(ER):** V24246-F4106-A1

**KATEGORI:** UTTJÄNT

**KONTAKT:** Lokal kundsupport


**DATUM:** 30.11.2017

HF500-Cotag-läsaren kommer att utgå. HF100-Cotag-läsaren och 5311 läsargränssnittet kommer att erbjudas som direkta ersättningsalternativ. Detaljerna för de två lösningarna listas nedan:

**Gammal produkt**



HF500-Cotag  
V24246-F4106-A1  
Utgår



**Ny produkt**

5311 läsargränssnitt

**GBI:52-110**

Tillgänglig på lager



HF100-Cotag  
V24246-F4106-A1  
Tillgänglig på lager

**Översikt över skillnaderna mellan de två lösningarna:**

|                              | HF500-Cotag  | HF100-Cotag   |
|------------------------------|--|---|
| <b>Avläsningsområde</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>109 cm aktiva Cotag-kort</li> <li>34 cm aktiva Cotag-kort</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>112 cm aktiva Cotag-kort</li> <li>35 cm aktiva Cotag-kort</li> </ul>   |
| <b>Installationsscenario</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monteras inomhus och kan läsa av kort som presenteras utanför om miljön så tillåter.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monteras utomhus, men kräver ett läsargränssnitt 5311 som monteras inomhus.</li> <li>5311 måste installeras separat eftersom den inte passar in i styrenhetens hus.</li> </ul>   |
| <b>Standard utomhus</b>      | Nej  | Ja  |
| <b>Systemöversikt</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Granta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 -&gt; 4422 -&gt; HF500</li> </ul> </li> <li><b>Entro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC22 -&gt; HF500</li> </ul> </li> <li><b>SiPass:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 (migrerad) -&gt; 4422 -&gt; HF500</li> <li>SSRI/DRI -&gt; HF500</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Granta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 -&gt; 4322 -&gt; HF100</li> <li>4101-3 -&gt; 4422 -&gt; 5311-&gt; HF100</li> </ul> </li> <li><b>Entro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC22 -&gt; 5311 -&gt; HF100</li> </ul> </li> <li><b>SiPass:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 (migrerad) -&gt; 4322 -&gt; HF100</li> <li>4101-3 (migrerad) -&gt; 4422 -&gt; 5311 -&gt; HF100</li> <li>SRI/DRI -&gt; 5311 -&gt; HF100</li> </ul> </li> </ul> |